

**Paire de gants Cuir de bovin, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094055 9
GTIN	4045197890085
Classe d'article	02H

**Description****Exécution:**

**Gants en cuir** pour risques mécaniques. **Couture double stable** et manchette en toile renforcée. Particulièrement durable grâce au **dessus robuste**. Index tout en cuir.

**Doublure intérieure en coton** uniquement sur la paume des mains.

**Exécution - Descriptif:**

**Doublure intérieure en coton** uniquement sur la paume des mains. **Gants haut de gamme en cuir pleine fleur de bovin** pour risques mécaniques. **Couture double stable** et manchette en toile renforcée. Particulièrement durable grâce au **dessus robuste**. Index tout en cuir.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Remarque(s) - Descriptif:**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Taille des gants	9
------------------	---

Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants en cuir de vache
Contenu	12
Matériau support	Cuir de bovin
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	sans latex
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Poids	180 g
Matière	Cuir de bovin
Longueur	260 mm
Epaisseur	1
EN 388	3133X
Utilisation	réutilisable
Applications	Heavy Duty
Couleur	blanc
Type de produit	Gants en croûte de cuir de vache