

**Paire de gants Croûte de cuir de bovin, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094012 10
GTIN	4045197890436
Classe d'article	02H

**Description****Exécution:**

Gants de travail en crouette de cuir robustes et haut de gamme avec **manchette en toile renforcée** et **doublure intérieure en coton** sur la paume des mains.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Taille des gants	10
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants en croûte de cuir de vache
Contenu	12
Matériau support	Croûte de bovin
Propriété des gants	Sans DMF

Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	sans latex
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Poids	165 g
Matière	Croûte de bovin
Longueur	260 mm
Epaisseur	1
EN 388	4123X
Utilisation	réutilisable
Applications	Heavy Duty
Couleur	gris / vert
Type de produit	Gants en croûte de cuir de vache