

ejendals

Paire de gants antivibrations Tegera® 9181, Taille des gants: 9



Données de commande

N° commande	094331 9
GTIN	7392626059351
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Gants antivibrations en cuir de caprin pleine fleur et paumes matelassées. Le matériau de haute qualité **Vibrothan®** combine **amortissement antivibratoire** et bonne sensibilité.

Tegera® 9181. Avec fermeture auto-agrippante pour un bon maintien du poignet.

Particulièrement résistants grâce aux coutures et aux index renforcés. **Non fourrés.**

Utilisation:

Travaux de dégrossissage sur machines vibrantes.

Norme:

Zusätzlich zertifiziert nach **EN ISO 10819. Schutz vor mechanischen Schwingungen** und Stößen.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	9
Catégorie de protection	Catégorie II

Type de gants	Gants de conducteur
Contenu	6
Propriété des gants	Fermeture auto-agrippante
EN 388	3121X
Matériau support	Cuir de caprin pleine fleur
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Applications	Polyvalents
Applications	Heavy Duty
Longueur	240 mm
Couleur	noir / jaune
Norme	Protection contre les vibrations et les chocs (EN ISO 10819)
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages