

ejendals

Paire de gants antivibrations Tegera® 9182, Taille des gants: 9



Données de commande

N° commande	094332 9
GTIN	7392626059399
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Gants antivibrations en cuir de chevreau pleine fleur et paumes ouatées. Le matériau de haute qualité **Vibrothan®** combine **amortissement antivibratoire** et bonne sensibilité.

Tegera® 9182. Modèle extra-long **avec manchette cuir.**

Utilisation:

Travaux de dégrossissage sur machines vibrantes.

Norme:

Zusätzlich zertifiziert nach **EN ISO 10819. Schutz vor mechanischen Schwingungen** und Stößen.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	9
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants de conducteur

Contenu	6
EN 388	3111X
Matériau support	Cuir de caprin pleine fleur
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Applications	Polyvalents
Applications	Heavy Duty
Longueur	315 mm
Couleur	noir / jaune
Norme	Protection contre les vibrations et les chocs (EN ISO 10819)
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages