

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 18mm****Données de commande**

N° commande	614800 18
GTIN	4045197160287
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 239 mm

Largeur mâchoires b: 38,6 mm

Hauteur de mâchoire h_1 : 8,1 mm

Hauteur de bague h_2 : 11,2 mm

Ø bague D: 33,4 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 300 Nm

Description technique

Hauteur de bague h_2	11,2 mm
Ouverture	18 mm
Largeur mâchoires b	38,6 mm
Longueur de clé L	239 mm
Hauteur de mâchoire h_1	8,1 mm
Charge dynamométrique du cliquet	300 Nm
Ø bague D	33,4 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés