

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 36mm****Données de commande**

N° commande	614800 36
GTIN	4045197488749
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.  
Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 482 mm

Largeur mâchoires b: 76,2 mm

Hauteur de mâchoire h<sub>1</sub>: 16,6 mm

Hauteur de bague h<sub>2</sub>: 19,6 mm

Ø bague D: 65,5 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 1000 Nm

**Description technique**

Charge dynamométrique du cliquet	1000 Nm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	16,6 mm
Ø bague D	65,5 mm
Largeur mâchoires b	76,2 mm
Longueur de clé L	482 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	19,6 mm
Ouverture	36 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés