

Honeywell**Paire de gants Check & Go C, Taille des gants: 11****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 094542 11 |
| GTIN | 13603835522705 |
| Classe d'article | 09A |

Description**Exécution:**

Check & Go Green PU C. Gants tricot ajustés de la série **Check & Go** à revêtement PU vert. Le codage couleur et le chiffre imprimé en grand **facilitent l'identification optique du niveau de protection contre les coupures pour les utilisateurs**. Les gants sont indiqués pour les travaux dans un environnement sec et légèrement huileux. A fil Dyneema®/polyamide/Lycra® pour une résistance élevée.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

Description technique

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Taille des gants | 11 |
| Série | Check & Go |
| Type de gants | Gants anti-coupures |
| Catégorie de protection | Catégorie II |
| EN 388:2016 | 4X43C |
| Matériau support | Dyneema®, polyamide |
| Revêtement | PU |
| Applications | Tous usages |
| Couleur | vert / blanc |
| Classe de protection anti-coupure | C |
| Type de produit | Gants anti-coupures |