

ejendals

Paire de gants Tegera® 450, Taille des gants: 11



Données de commande

N° commande	094562 11
GTIN	7392626073296
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 450. Gants robuste à motif en mousse nitrile assurant une bonne prise en main avec des pièces légèrement huilées et un risque de coupure élevé. Idéal pour dans les environnements exigeants exposés aux saletés. Technologie CRF assurant une excellente sensibilité tactile. Jauge 13.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	11
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants anti-coupures
Contenu	12

Tricot technologique	13G
EN 388	4X44C
Matériau support	Nylon, fibre de verre
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
Longueur	220 mm
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures