

Honeywell**Paire de gants Check & Go C, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094542 9
GTIN	13603835522521
Classe d'article	09A

Description**Exécution:**

Check & Go Green PU C. Gants tricot ajustés de la série **Check & Go** à revêtement PU vert. Le codage couleur et le chiffre imprimé en grand **facilitent l'identification optique du niveau de protection contre les coupures pour les utilisateurs**. Les gants sont indiqués pour les travaux dans un environnement sec et légèrement huileux. A fil Dyneema®/polyamide/Lycra® pour une résistance élevée.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

Description technique

Taille des gants	9
Série	Check & Go
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants anti-coupures
EN 388:2016	4X43C
Matériau support	Dyneema®, polyamide
Revêtement	PU
Applications	Tous usages
Couleur	vert / blanc
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures