

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse pinceau torsadée Fil d'acier, Ø brosse D₁×épaisseur des soies:
22X0,35mm****Données de commande**

N° commande	574800 22X0,35
GTIN	4017359014400
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Fil spécial **torsadé** lisse, serti dans un manchon d'acier, Ø tige **6 mm**, densité de garnissage uniforme, résistance à l'usure très élevée.

Utilisation:

Pour l'ébarbage, le décrassage et pour tous les brossages moyennement durs à durs. La **brosse s'ouvrant plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation, elle peut également être utilisée dans des espaces réduits**, p. ex. à l'intérieur de cylindres.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	28 mm
Nombre de torsades	8
Épaisseur des soies	0,35 mm
Ø brosse D ₁	22 mm
Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Ø queue D _s	6 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosse pinceau

