

ejendals

Paire de gants spéciaux Tegera® 9185, Taille des gants: 10



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 094335 10 |
| GTIN | 7392626033580 |
| Classe d'article | 04R |

Description

Exécution:

Tegera® 9185. Gants antichocs en Microthan® fin et résistant à l'usure. Matériaux de qualité agréables à porter et **paumes ouatées**. Avec **fermeture auto-agrippante** et **index renforcés**.

Utilisation:

Travaux de finition dans les environnements de travail difficiles.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Taille des gants | 10 |
| Type de gants | Gants de conducteur |
| Catégorie de protection | Catégorie II |
| Contenu | 1 |
| Propriété des gants | Fermeture auto-agrippante |

| | |
|------------------------|---|
| Propriété des gants | Protection antichocs |
| EN 388 | 0021XP |
| Matériau support | Microthan®; Impactothan® |
| Variante de revêtement | Aucun revêtement |
| Applications | Polyvalents |
| Longueur | 207 mm |
| Couleur | Gris / jaune |
| Norme | Protection contre les vibrations et les chocs (EN ISO 10819) |
| Utilisation | réutilisable |
| Type de produit | Gants multi-usages |