

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 22mm****Données de commande**

N° commande	614800 22
GTIN	4045197160317
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 286 mm

Largeur mâchoires b: 45,7 mm

Hauteur de mâchoire h₁: 9,6 mm

Hauteur de bague h₂: 13 mm

Ø bague D: 42 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 410 Nm

Description technique

Charge dynamométrique du cliquet	410 Nm
Ouverture	22 mm
Longueur de clé L	286 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	9,6 mm
Hauteur de bague h ₂	13 mm
Ø bague D	42 mm
Largeur mâchoires b	45,7 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés