



## Pantalon ACTIVIQ, Bleu bleuet / noir, Taille de confection DE: 60



### Données de commande

N° commande	091212 60
GTIN	4053813271101
Classe d'article	06K

### Description

#### Exécution:

Gamme de vêtements de travail sportive **KÜBLER ACTIVIQ** très bien ajustés. Grâce aux **zones facilitant les mouvements**, les vêtements s'adaptent parfaitement à toutes les activités professionnelles. Avec **empiècements réfléchissants dynamiques et contrastés** pour une meilleure visibilité. Les surfaces libres généreuses offrent de nombreuses **possibilités de finition personnalisée**. Afin de protéger les matières sensibles des rayures, toutes **les fermetures sont couvertes**. Les nombreuses poches offrent de **bonnes possibilités de rangement** d'outils, mètres pliants, téléphone portable, etc.

**Pantalon à coupe ergonomique** avec passants de ceinture ultra larges.

Avec zones facilitant les mouvements au niveau des genoux, pour une plus grande flexibilité.

Grande robustesse grâce aux points d'usure protégés par barrettes de renfort.

- **Deux poches latérales.**
- **Deux poches revolver, à droite avec rabat et bouton-pression.**
- **Poche pour mètre pliant.**
- **Poche de cuisse à rabat et bouton-pression et poche stylo plaquée.**
- **Fermeture éclair à l'entrejambe.**

#### Remarque(s):

**Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.**

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

Lavage: 60 °C linge délicat

## Description technique

Taille de confection DE	60
Taille UK	44R
Taille FR	56
Taille IT	56
Taille US	44/35
Série	ACTIVIQ
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille ES	56
Taille NL	60
Sexe	Homme
Composition du tissu	35 % coton
Composition du tissu	65 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu	270 g/m <sup>2</sup>
Lavage	60 °C linge délicat
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage en douceur au perchloroéthylène
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur	Bleu bleuet / noir
Type de produit	Pantalons de travail