

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 14mm****Données de commande**

N° commande	614800 14
GTIN	4045197160249
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.  
Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 193 mm

Largeur mâchoires b: 30,9 mm

Hauteur de mâchoire  $h_1$ : 6,6 mm

Hauteur de bague  $h_2$ : 9,4 mm

Ø bague D: 27,3 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 160 Nm

**Description technique**

Largeur mâchoires b	30,9 mm
Ouverture	14 mm
Charge dynamométrique du cliquet	160 Nm
Ø bague D	27,3 mm
Hauteur de mâchoire $h_1$	6,6 mm
Longueur de clé L	193 mm
Hauteur de bague $h_2$	9,4 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés