



## Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 18mm



### Données de commande

N° commande	642100 18
GTIN	4018754005260
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis. Profil **AS-Drive**.

#### Norme:

**DIN 3124**

#### Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

#### Remarque(s):

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 642129

### Description technique

Longueur	38 mm
Ø côté réception	24,7 mm

Ouverture	18 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier hautes performances HPQ®
Surface	chromé sur nickel
Avec profil AS-Drive	oui
Type de produit	Douille