


MIRKA**Disque abrasif auto-agrippant ABRANET®, Ø 34 mm, Grain: 240****Données de commande**

N° commande	567803 240
GTIN	6416868362657
Classe d'article	56M

Description**Exécution:**

Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une **structure maillée** avec des milliers de perforations.

Exécution - Descriptif:

Disques abrasifs auto-agrippants ABRANET®.

Avantage(s):

- **Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.**
- **Pas d'usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).**
- **Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d'abrasifs.**
- **Efficacité optimale – la capacité d'enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.**

Utilisation:

Ponçage du vernis, des mastics, des apprêts, du plastique (renforcé par fibres), des alliages non ferreux et d'aluminium, des composants de mobilier.

Description technique

Grain	240
-------	-----

Ø disque	34 mm
Série	ABRANET®
Abrasifs	Oxyde d'aluminium (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Support	Tissu polyamide
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 34 mm
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adapté		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adapté		
CuZn	adapté		
Plastique, PRFV	adapté		
Bois	adapté		
Peinture	adapté		
à sec	adapté		