

**Veste CANVAS 320, Bleu marine, Taille de confection DE: 25****Données de commande**

N° commande	091351 25
GTIN	4030913889337
Classe d'article	09R

**Description****Exécution:**

La gamme robuste de **vêtements de travail Canvas 320** est garante d'une bonne protection dans les conditions de travail les plus variées. Avec **ourlet élastique** pour un port confortable. Résistance aux frottements et au déchirement grâce aux **renforts Cordura®** dans les zones particulièrement exposées à l'usure. Le tissu facile d'entretien est **imperméable aux salissures et hydrofuge** grâce à la finition Téflon®. Avec passepoils en **matière rétro-réfléchissante 3M™ Scotchlite™** pour une meilleure visibilité dans l'obscurité.

**Blouson** à poignets réglables.

- **Deux poches poitrine, à droite avec poche plaquée pour téléphone portable.**
- **Poche sur le bras avec porte-stylos.**
- **Rangée de boutons sous rabat sur le devant.**

**Remarque(s):**

**Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.**

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

**Blouson** à combinaison de couleurs avec **noir** sous 091352.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

Composition du tissu: 35 % coton

Composition du tissu: 65 % polyester

Grammage du matériau/densité du tissu: 320 g/m<sup>2</sup>  
Lavage: 60 °C couleurs

## Description technique

Taille IT	46C
Taille de confection DE	25
Taille FR	46C
Série	CANVAS 320
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille ES	46C
Sexe	Homme
Composition du tissu	35 % coton
Composition du tissu	65 % polyester
Grammage du matériau/densité du tissu	320 g/m <sup>2</sup>
Lavage	60 °C couleurs
Couleur	Bleu marine
Type de produit	Vestes de travail