

**Blouson CANVAS 320, Noir, Taille de confection DE: 28****Données de commande**

N° commande	091352 28
GTIN	4030913038575
Classe d'article	09R

**Description****Exécution:**

La gamme robuste de **vêtements de travail Canvas 320** est garante d'une bonne protection dans les conditions de travail les plus variées. Avec **ourlet élastique** pour un port confortable. Résistance aux frottements et au déchirement grâce aux **renforts Cordura®** dans les zones particulièrement exposées à l'usure. Le tissu facile d'entretien est **imperméable aux salissures et hydrofuge** grâce à la finition Téflon®. Avec passepoils en **matière rétro-réfléchissante 3M™ Scotchlite™** pour une meilleure visibilité dans l'obscurité.

**Blouson** à poignets réglables.

- **Deux poches poitrine, à droite avec poche plaquée pour téléphone portable.**
- **Poche sur le bras avec porte-stylos.**
- **Rangée de boutons sous rabat sur le devant.**

**Remarque(s):**

**Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.**

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

Composition du tissu: 65 % polyester

Composition du tissu: 35 % coton

Grammage du matériau/densité du tissu: 320 g/m<sup>2</sup>

Lavage: 60 °C couleurs

## Description technique

Taille FR	54C
Taille de confection DE	28
Taille IT	54C
Série	CANVAS 320
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille ES	54C
Sexe	Homme
Composition du tissu	65 % polyester
Composition du tissu	35 % coton
Grammage du matériau/densité du tissu	320 g/m <sup>2</sup>
Lavage	60 °C couleurs
Couleur	Noir
Type de produit	Vestes de travail