

**Pantalon CANVAS 320, Noir, Taille de confection DE: 27****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 091362 27 |
| GTIN | 4030913039794 |
| Classe d'article | 09R |

Description**Exécution:**

La gamme robuste de **vêtements de travail Canvas 320** est garante d'une bonne protection dans les conditions de travail les plus variées. Avec **ourlet élastique** pour un port confortable. Résistance aux frottements et au déchirement grâce aux **renforts Cordura®** dans les zones particulièrement exposées à l'usure. Le tissu facile d'entretien est **imperméable aux salissures et hydrofuge** grâce à la finition Téflon®. Avec passepoils en **matière rétro-réfléchissante 3M™ Scotchlite™** pour une meilleure visibilité dans l'obscurité.

Pantalon à sept passants de ceinture.

- **Poches à protège-genoux renforcées en Cordura®.**
- **Certifié selon EN-14404 avec les protège-genoux.**
- **Poches revolver renforcées.**
- **Deux poches latérales en Cordura®.**
- **Double poche pour mètre pliant en Cordura®.**
- **Poche sur la cuisse avec poche plaquée pour téléphone portable.**
- **Fermeture éclair à l'entrejambe.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

Composition du tissu: 35 % coton

Composition du tissu: 65 % polyester

Grammage du matériau/densité du tissu: 320 g/m²

Lavage: 60 °C couleurs

Description technique

| | |
|---------------------------------------|---|
| Taille IT | 50C |
| Taille FR | 50C |
| Taille de confection DE | 27 |
| Série | CANVAS 320 |
| Prestation de service spéciale | Personnalisation |
| Taille ES | 50C |
| Sexe | Homme |
| Composition du tissu | 35 % coton |
| Composition du tissu | 65 % polyester |
| Grammage du matériau/densité du tissu | 320 g/m ² |
| Lavage | 60 °C couleurs |
| Blanchissage | Ne pas blanchir |
| Nettoyage chimique | Nettoyage au perchloroéthylène |
| Séchage | Séchage en douceur (basse température) |
| Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Pantalons de travail |