

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte, Ouverture: 12mm****Données de commande**

N° commande	614816 12
GTIN	4045197198952
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Longueur de clé L	105 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	5,8 mm
Largeur mâchoires b	25,9 mm
Ø bague D	23,7 mm
Ouverture	12 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	8,7 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Type de produit	Clés