

**Koken****Douille IMPACT 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive, Ouverture: 10 mm****Données de commande**

N° commande	650035 10
GTIN	4991644301256
Classe d'article	63R

**Description****Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121. Avec profil préservant les têtes des vis et écrous similaire au profil **AS-Drive**.

**Norme:****DIN 3129****Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Ø côté réception: 15 mm

Longueur: 23 mm

**Description technique**

Ouverture	10 mm
Ø côté réception	15 mm
Longueur	23 mm

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Norme	DIN 3129
Norme	DIN 3121
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	bruni
Convient pour une utilisation sur machine	oui