

**HOLEX****Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 18mm****Données de commande**

N° commande	642120 18
GTIN	4045197164117
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

**Norme:****DIN 3124****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Remarque(s):**

Douilles tournevis 12 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 642132; HOLEX: 642122).

**Description technique**

Ø côté réception	25,4 mm
Ouverture	18 mm
Longueur	38 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	DIN 3124

Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille