

HOLEX**Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 10mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 642120 10 |
| GTIN | 4045197164032 |
| Classe d'article | 62A |

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Norme:**DIN 3124****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles tournevis 12 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 642132; HOLEX: 642122).

Description technique

| | |
|----------------------|-----------|
| Ouverture | 10 mm |
| Longueur | 38 mm |
| Ø côté réception | 15,4 mm |
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce |
| Norme | DIN 3124 |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | chromé |
| Type de produit | Douille |