

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet, pouces, Ouverture: 11/16pouce****Données de commande**

N° commande	614825 11/16
GTIN	4045197331274
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Largeur mâchoires b	36,6 mm
Longueur de clé L	233 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	10,9 mm
Ø bague D	33,3 mm
Ouverture	11/16 pouce
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	7,9 mm
Dim. ouvertures de clés	en pouces
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat

Type de produit

Clés