

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000, Ouverture: 8mm****Données de commande**

N° commande	614870 8
GTIN	4013288212634
Classe d'article	63F

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d'ajustement particulièrement petit de 4,5°.

Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d'extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

**Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

**Description technique**

Ø bague D	18 mm
Longueur de clé L	144 mm
Largeur mâchoires b	20 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	7 mm
Ouverture	8 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	5,5 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Référence fabricant	6000 Joker
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	80
Angle d'ajustement	4,5 degré

Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	chromé mat
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés