

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, pouces, Ouverture: 7/16pouce****Données de commande**

N° commande	614825 7/16
GTIN	4045197331236
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Longueur de clé L	168 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	5,3 mm
Largeur mâchoires b	24 mm
Ø bague D	22,5 mm
Hauteur de bague h ₂	8,3 mm
Ouverture	7/16 pouce
Dim. ouvertures de clés	en pouces
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat

Type de produit

Clés