

**Garant****Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 15mm****Données de commande**

N° commande	642130 15
GTIN	4045197164278
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés conducteurs femelles à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carrés femelles suivant **DIN 3120**.

**Ouvertures de clé à tolérances étroites** ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil **AS-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

**Norme:****DIN 3124****Matière(s):**

Acier hautes performances HPQ®, chromé (résistance à l'écaillage).

**Description technique**

Longueur	38 mm
Ouverture	15 mm
Ø côté réception	21,2 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans

Type de produit

Douille