

**Douille 6 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 17mm****Données de commande**

N° commande	642220 17
GTIN	4045197164506
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 642232; HOLEX: 642222).

Description technique

Ouverture	17 mm
Ø côté réception	24,1 mm
Longueur	38 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	DIN 3124

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille