

**Douille 6 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 11 mm****Données de commande**

N° commande	642220 11
GTIN	4045197164445
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Carré femelle suivant **DIN 3120**.

**Norme:**

**DIN 3124**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Remarque(s):**

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 642232; HOLEX: 642222).

**Description technique**

Ø côté réception	16,6 mm
Ouverture	11 mm
Longueur	38 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	DIN 3124

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille