

Garant**Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 7X8 mm****Données de commande**

N° commande	615700 7X8
GTIN	4045197160577
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Côté œil avec profil **AS-Drive**.

Avantage(s):

Profil **AS-Drive**:

- **Les vis sont maintenues par les côtés.**
- **Les empreintes sont épargnées.**
- **Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.**
- **Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

AS-Drive – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Toutes les clés polygonales doubles fortement contre-coudées GARANT et STAHLWILLE sont livrées avec ce profil reconnaissable au sigle **AS-Drive**.

Longueur de clé L: 180 mm

Ø bague maximal D₁ max: 12 mm

Ø bague maximal D₂ max: 14 mm

Description technique

Ø bague maximal D ₁ max	12 mm
------------------------------------	-------

Ø bague maximal D ₂ max	14 mm
Longueur de clé L	180 mm
Ouverture de clé 1	7 mm
Ouverture de clé 2	8 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Type de produit	Clés