



## Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 19X22mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 615000 19X22  |
| GTIN             | 4018754020997 |
| Classe d'article | 63A           |

### Description

#### Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil **AS-Drive**.

#### Avantage(s):

Profil **AS-Drive**:

- **Les vis sont maintenues par les côtés.**
- **Les empreintes sont épargnées.**
- **Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.**
- **Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

#### Norme:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Remarque(s):

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 615600

### Description technique

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Longueur de clé L                  | 300 mm |
| Ø bague maximal D <sub>1</sub> max | 29 mm  |
| Ø bague maximal D <sub>2</sub> max | 34 mm  |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ouverture de clé 1      | 19 mm    |
| Ouverture de clé 2      | 22 mm    |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Type de produit         | Clés     |