

Garant**Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce, Ouverture: 19mm****Données de commande**

N° commande	642325 19
GTIN	4045197497864
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

L'ouverture de clé **Surface Drive** permet un ajustage plus solide et une force d'action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces (A/F, BSF, BSW), et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide de Surface Drive.

Norme:**DIN 3124****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Convient pour pouces (dim. améric.)	3/4 pouce
Ø côté réception	26,5 mm
Longueur	38 mm
Ouverture	19 mm

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil douille 6 pans	Surfacedrive
Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille