

**Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 24mm****Données de commande**

N° commande	614900 24
GTIN	4045197442178
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Hauteur mâchoires max. h1	10,2 mm
Longueur de clé L	338 mm
Ouverture	24 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague maximale h _{2 max}	15,7 mm
Position de l'œil	15 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Clés

