

**Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 27mm****Données de commande**

N° commande	614900 27
GTIN	4045197442185
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Longueur de clé L	386 mm
Ouverture	27 mm
Hauteur mâchoires max. h1	12 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague maximale h _{2 max}	18 mm
Position de l'œil	15 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Clés

