



## Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 12X13mm



### Données de commande

N° commande	615000 12X13
GTIN	4018754020867
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil **AS-Drive**.

#### Avantage(s):

Profil **AS-Drive**:

- **Les vis sont maintenues par les côtés.**
- **Les empreintes sont épargnées.**
- **Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.**
- **Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

#### Norme:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Remarque(s):

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 615600

### Description technique

Ouverture de clé 1	12 mm
Ø bague maximal D <sub>1</sub> max	20 mm
Ø bague maximal D <sub>2</sub> max	21 mm

Longueur de clé L	220 mm
Ouverture de clé 2	13 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Type de produit	Clés