

**Douille 12 pans longue, 1/2 pouce, Ouverture: 12mm****Données de commande**

N° commande	642520 12
GTIN	4045197542731
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

**Norme:**

**DIN 3124-L**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Remarque(s):**

Douilles 12 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 642532; HOLEX: 642522).

**Description technique**

Longueur	77 mm
Ø côté réception	17,9 mm
Ouverture	12 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Type de produit	Douille

