



Douille 12 pans bougies, 1/2 pouce, Ouverture: 20,8mm



Données de commande

N° commande	642450 20,8
GTIN	4018754005734
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Avec douille en caoutchouc pour maintenir la bougie.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites.

Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempé sans contraintes et indéformable au bain d'huile pour un ajustage exact. Finition polie/chants arrondis.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Longueur	83 mm
Mécanisme de retenue pour bougies d'allumage	Caoutchouc
Ouverture	20,8 mm
Ø côté réception	27,7 mm
Ouverture	13/16 pouce
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Matériau	Acier au chrome

Surface	chromé sur nickel
Type de produit	Douille