



## Douille 12 pans longue, 1/2 pouce, Ouverture: 15mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 642500 15     |
| GTIN             | 4018754005598 |
| Classe d'article | 63A           |

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempé sans contraintes et indéformable au bain d'huile pour un ajustage exact. Finition polie/chants arrondis. Douze pans avec profil **AS-Drive**.

#### Norme:

**DIN 3124-L**

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

#### Remarque(s):

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 642529

### Description technique

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Longueur             | 83 mm     |
| Ø côté réception     | 21,2 mm   |
| Ouverture            | 15 mm     |
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Norme                 | ASME B 107.5M          |
| Norme                 | DIN 3124               |
| Norme                 | DIN EN 3710            |
| Norme                 | DIN EN 3709            |
| Norme                 | DIN 3124               |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans |
| Matériau              | Acier au chrome        |
| Surface               | chromé                 |
| Avec profil AS-Drive  | oui                    |
| Type de produit       | Douille                |