



Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 27X30mm



Données de commande

N° commande	615900 27X30
GTIN	4045197385543
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Description technique

Ø bague maximal D ₂ max	44 mm
Ouverture de clé 1	27 mm
Ø bague maximal D ₁ max	40 mm
Longueur de clé L	346 mm
Ouverture de clé 2	30 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés

