



Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 19X24mm



Données de commande

N° commande	615900 19X24
GTIN	4045197348708
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Description technique

Ouverture de clé 1	19 mm
Ouverture de clé 2	24 mm
Ø bague maximal D ₂ max	35 mm
Longueur de clé L	325 mm
Ø bague maximal D ₁ max	29 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés

