



## Clé polygonale double, fortement contre-coudée, chromé, Ouverture: 19X24mm



### Données de commande

N° commande	615950 19X24
GTIN	4045197331304
Classe d'article	62A

### Description

**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.  
Avec corps ovale.

**Norme:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

### Description technique

Ø bague maximal D <sub>2</sub> max	35 mm
Ouverture de clé 1	19 mm
Ø bague maximal D <sub>1</sub> max	29 mm
Longueur de clé L	325 mm
Ouverture de clé 2	24 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Surface	chromées
Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés

