

**Pantalon de service, gris foncé / noir, Taille de confection DE: 60****Données de commande**

N° commande	091843 60
GTIN	7330509486382
Classe d'article	04T

**Description****Exécution:**

**Pantalon de maintenance résistant en CORDURA® Nycor**, combinant la résistance du CORDURA® avec le confort du coton.

Pantalon de maintenance femme léger et résistant qui sèche rapidement - idéal pour travailler en intérieur ou en extérieur par temps chaud. Ce modèle a une coupe étroite, une taille élastiquée et les genoux pré-fromés pour un confort accru. Pour une liberté de mouvement optimale, il est doté de panneaux stretch. Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm.

- **Poche intérieure pour téléphone portable.**
- **Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture éclair, poche pour stylo et couteau.**
- **Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.**
- **Poches latérales.**
- **Poches cavalières et poches intérieurs pour mètre pliant.**
- **Anneau en D à la taille.**

**Remarque(s):**

**Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.**

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue.

Lavage: 40 °C couleurs

## Description technique

Taille UK	3XL
Taille US	3XL
Taille FR	54
Taille IT	C60
Taille de confection DE	60
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille SE	C62
Taille NL	C60
Taille ES	C60
Sexe	Homme
Composition du tissu	75% coton
Composition du tissu	25% polyamide
Grammage du matériau / densité du tissu	250 g/m <sup>2</sup>
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Lavage	40 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	pas de nettoyage chimique
Séchage	Ne pas passer au sèche-linge
Repassage	pas chaud, max. 110 °C
Couleur	gris foncé / noir
Type de produit	Pantalons de travail