

HOLEX**Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 7X8mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 615900 7X8 |
| GTIN | 4045197442444 |
| Classe d'article | 62A |

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Description technique

| | |
|------------------------------------|------------|
| Ø bague maximal D ₂ max | 14 mm |
| Ouverture de clé 2 | 8 mm |
| Ø bague maximal D ₁ max | 12 mm |
| Ouverture de clé 1 | 7 mm |
| Longueur de clé L | 180 mm |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Surface | phosphatée |
| Attribut des noms de produit | phosphaté |
| Type de produit | Clés |

