

**Garant****Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 18X21 mm****Données de commande**

N° commande	615700 18X21
GTIN	4045197160737
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Côté œil avec profil **AS-Drive**.

**Avantage(s):**

Profil **AS-Drive**:

- **Les vis sont maintenues par les côtés.**
- **Les empreintes sont épargnées.**
- **Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.**
- **Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

**Norme:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Remarque(s):**

**AS-Drive** – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Toutes les clés polygonales doubles fortement contre-coudées GARANT et STAHLWILLE sont livrées avec ce profil reconnaissable au sigle **AS-Drive**.

Longueur de clé L: 300 mm

Ø bague maximal D<sub>1</sub> max: 28 mm

Ø bague maximal D<sub>2</sub> max: 32 mm

**Description technique**

Ø bague maximal D <sub>2</sub> max	32 mm
------------------------------------	-------

Longueur de clé L	300 mm
Ø bague maximal D <sub>1</sub> max	28 mm
Ouverture de clé 1	18 mm
Ouverture de clé 2	21 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Type de produit	Clés