



Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 32X36mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 615900 32X36 |
| GTIN | 4045197385581 |
| Classe d'article | 62A |

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Description technique

| | |
|------------------------------------|------------|
| Longueur de clé L | 410 mm |
| Ø bague maximal D ₁ max | 48 mm |
| Ouverture de clé 2 | 36 mm |
| Ouverture de clé 1 | 32 mm |
| Ø bague maximal D ₂ max | 52 mm |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Surface | phosphatée |
| Attribut des noms de produit | phosphaté |
| Type de produit | Clés |

