



Dynamomètre de traction Dynafor LLZ2, Plage de pesée maximale: 1 t



Données de commande

N° commande	086049 1
GTIN	3600232608899
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Dynamomètre électronique de traction polyvalent, robuste et fiable Dynafor LLZ2. Écran LCD assurant une bonne lisibilité. Écran renforcé.

- **Coins chanfreinés pour minimiser les risques d'accrochage lors du levage.**
- **Coefficient de sécurité > 4.**
- **Précision et traçabilité validées par un certificat d'ajustage.**
- **Précision 0,3%.**
- **Réétepponnable.**
- **Utilisation possible dans toutes les positions. Classe de protection IP65:**
- **Convient à l'utilisation dans les ateliers.**
- **Conformité CE et à la Directive Machines 2006/42/CE.**
- **Plage de températures -20 °C à +50 °C.**

Utilisation:

Destiné à mesurer des efforts de traction (Newtons) ou des masses suspendues (kg).

Livraison:

Livré avec piles (2x AAA), attestation d'étalonnage et malette de transport.

Indice de protection IP: IP 65

Emballage: Mallette de transport

Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Plage de pesée min.: 1 kg

Largeur boîtier: 83,5 mm
Profondeur boîtier: 22 mm
Hauteur boîtier: 191 mm

Description technique

Profondeur boîtier	22 mm
Largeur boîtier	83,5 mm
Plage de pesée maximale	1000 kg
Hauteur boîtier	191 mm
Plage de pesée min.	1 kg
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081556 LR3
Indice de protection IP	IP 65
Emballage	Mallette de transport
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant