

Garant**Douille 12 pans longue, 1/2 pouce, Ouverture: 13mm****Données de commande**

N° commande	642530 13
GTIN	4045197165084
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil **AS-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier au chrome, chromé (résistant à l'écaillage).

Description technique

Longueur	83 mm
Ouverture	13 mm
Ø côté réception	18,3 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	ASME B 107.5M
Norme	DIN 3124
Norme	DIN EN 3709

Fiche technique

Norme	DIN EN 3710
Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier hautes performances HPQ®
Surface	chromé
Avec profil AS-Drive	oui
Type de produit	Douille