



Douille, 1/2 pouce pour Torx®, Profil Torx®: E11



Données de commande

N° commande	642700 E11
GTIN	4018754007264
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés conducteurs femelles à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carrés femelles suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort. Les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempé sans contraintes et indéformable au bain d'huile pour un ajustage exact. Finition polie/chants arrondis.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Dim. profil A: 10,1 mm

Ø côté réception: 14 mm

Longueur: 38 mm

Description technique

Dim. profil A	10,1 mm
Ø côté réception	14 mm
Profil Torx®	E11
Longueur	38 mm

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel
Type de produit	Douille