

HOLEX**Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 24X30mm****Données de commande**

N° commande	615900 24X30
GTIN	4045197385536
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Description technique

Ø bague maximal D ₁ max	36 mm
Ouverture de clé 1	24 mm
Ø bague maximal D ₂ max	44 mm
Ouverture de clé 2	30 mm
Longueur de clé L	346 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés

