



Micromètre d'intérieur numérique XT, Plage de mesure: 6-8mm



Données de commande

N° commande	428602 6-8
GTIN	5051102210496
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 4 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948.

Dongle USB 498952.

Bagues de réglage 484030.

Rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

Description technique

Dim. a	1,9 mm
Plage de mesure	6 - 8 mm

Lecture sélectionnable	0,01 / 0,001 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	121 mm
Profondeur de mesure standard	58 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Logiciel du fabricant
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Port RS232C
Interface	Port USB
Interface	Interface Bluetooth
Métriologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Tête de rechange XT Plage de mesure 6-8 mm	428605 6-8
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 1/63	428510 1/63
Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type	498952
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 6-8 mm	428745 6-8
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 6-8 mm	428746 6-8